



Ализарин-комплексон, ЧДА

ТУ6-09-4547-77

C19H15NO8

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Пригодность для фотометрического определения железа по оптической плотности при 720 нм, не более	0.02	0.015
Чувствительность к фтору по оптической плотности 25 см ³ раствора, содержащего 5 мкг фтора, не менее	0.1	0.15
Потери при высушивании, %, не более	5.0	4.5

По вопросам приобретения Ализарин-комплексон, ЧДА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов