



Техническая консультация

Название	Описание
АТМ-1-35СС	100 ± 0,1 480,0 ± 0,1 5763-015-04616815-92
АТМ-1-40СС	100 ± 0,1 395,0 ± 0,1 5763-015-04616815-97
Стеклоткань И-0,2П (70)	70 ± 2,0 толщина 0,2±0,02 п.м 230 ± 23,0 100% стеклонить 5952-042-05763895-94
Стеклоткань Т-10-80	92 ± 2,0 1 рул. = 100 п.м 290 ± 0,7 100% стеклонить 19170-2001
Стеклоткань Т-10-14	91 ± 0,1 п.м 295 ± 0,2 100% стеклонить + Замасливатель №14 9170-2001
Стеклоткань ЭЗ/1-100п	94 ± 0,9 толщина 0,104 п.м 150 ± 0,2 100% стеклонить 19907-88
Стеклоткань ЭЗ-200 П (100)	100 ± 0,1 толщина 0,172 п.м 201 ± 0,2 100% стеклонить 19907-83
Стеклоткань ТСФ(б)-7с	
Полотно стеклотрикотажное ластичное марки ЛО-0,5	600 ± 2,0 1 кг = 3 м.п. к.г. 385 ± 0,2 нить стеклянная ЕС6 27х1х27,80 11-476-78
Стеклосетка КС-11-ЛА-1,5 (88)	90 ± 2 1рул = от 100 до 210 п.м 500 ± 30 100% стеклонить КС 05780349-006-98
Стеклолента ЛЭСБ 0,2*15	15 ± 1 толщина 0,20±0,025 п.м 330 ± 33 100% стеклонить ЛЭСБ кручённая 5937-81
Стеклолента ЛЭСБ 0,2*25	25 ± 1 толщина 0,20±0,225 п.м 540 ± 54 100% стеклонить ЛЭСБ кручённая 5937-81
Стеклолента ЛЭСБ 0,2*35	35 ± 2 толщина 0,195±0,225 п.м 900 ± 10 100% стеклонить ЛЭСБ кручённая 5937-81
Лента кремнеземная КЛ-11-1,5	1,5 ± 0,2 1рул. = 99 п.м 85 ± 2 100% стекловолокно 5952-181-05786904-2004
Шнур-чулок АСЭЧ	диам. 1,2,3 мм. п.м 17РСФСР 21.2-247-10-91



Группа стеклянных тканей

По вопросам приобретения группа стеклянных тканей и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов