



Ювелирные эпоксидные смолы ПЭО по оптическому качеству и стойкости к УФ облучению не уступают импортным аналогам Crystal resin, ICE resin, Luxe resin и др., при этом охватывают более широкий диапазон по вязкости и жизнеспособности. Предназначены для изготовления бижутерии и сувениров: нанесения объемных покрытий («линз», «куполов») на пластик, декупаж, серьги, кулоны, кольца, значки, шильды, магнитики и др., заливки отдельных элементов и композиций в формы; производства ювелирных и декоративно-прикладных изделий, создания искусственных камней; реставрации предметов из стекла и керамики, в том числе восстановление утраченных фрагментов в музейных экспонатах.

Ювелирные эпоксидные смолы ПЭО выпускаются по ТУ 2257-407-02068474-2003, ТУ 2257-435-02068474-2009, ТУ 2257-441-02068479-2011.

Техническая консультация

Технологические параметры ювелирных эпоксидных смол ПЭО:

Марка продукта	А:В по массе (объему)	Вязкость, мПа.с при T=25°C	Жизнеспособность, час при T=25°C	Время отверждения, час при T=25/ 55°C	Клей-компаунд ПЭО-10К-20/0		900	2-4	(42-54)/(5-6)
Клей-компаунд ПЭО-610КЭ-20/0	780								
Клей-компаунд ПЭО-510КЭ-20/0	640	5-6	(54-66)/(6-7)						
Компаунд ПЭО-10КЭ-20/0	480	8-10	(66-84)/(7-8)						
Компаунд ПЭО-210КЭ-20/0	240	12-15							
Компаунд ПЭО-310КЭ-20/0	110	20-25	(96-144)/(9-10)						
Компаунд ПЭО-710КЭ-20/0	70	28-34	(120-168)/(11-12)						



Ювелирные эпоксидные смолы ПЭО

По вопросам приобретения ювелирные эпоксидные смолы ПЭО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов