



Целалит № 4 используется для приклеивания теплоизоляционных плит к металлическому корпусу и для склеивания плит между собой.

Так как целалит не содержит горючих составных частей, то при нанесении мастики не требуется соблюдать специальные противопожарные меры.

Применение металлической зашивки изоляции без опайки швов с проклейкой клеем целалит значительно упрощает монтаж, улучшает герметичность и прочность монтажного соединения листов, а также водо — и паро-непроницаемость конструкции изоляции.

Целалит обладает высокой адгезией к металлу, в частности, к стали.

Присутствие в геле затвердевшего цемента мелкодиспергированных частиц каучука, размещенных между кристаллами гидросиликата кальция, трех-кальциевого гидроалюмината и других соединений, придают целалиту новые, весьма важные свойства. Если затвердевший цемент (цементный камень) совершенно не обладает упругими деформациями, то целалит может деформироваться без трещин и других дефектов в такой же степени, как, например, стальной палубный настил. Это свойство, а также высокая адгезия целалита к стали обеспечивают его прочную связь с палубой при всех случаях деформации корпуса судна. Чистый же цемент удерживается на палубе только вследствие своей тяжести, поэтому при использовании цемента его приходится наносить очень толстым слоем.

Также, наша компания предлагает продукт **Мастика ЛН** для монтажа проводов, электрожгутов и других деталей в судостроении. с помощью нее можно выполнять и демонтаж. Мастика представляет собой композицию, которую готовят на месте потребления из 3 масс. ч. наирита (20%-ный раствор в дихлорэтаноле), 1 масс. ч. клея лейкоплат и 1,2 масс. ч. диоксида титана. Отверждение мастики происходит за 48ч при $25 \pm 10^\circ\text{C}$ или 8 ч при $65 \pm 5^\circ\text{C}$.



Клей Целалит-4, ИДС-1, Мастика ЛН

А также, **клей ИДС-1**

Техническая консультация

Типовые характеристики

Марка клея	Химическая природа клея	Склеиваемый материал	Режим отверждения		Документ, разрешающий применени	
			«холодный»	«горячий»	от Минздрава СССР	от органа санитарного надзора
ИДС-1	Фенолофор мальдегидный	То же (кроме поливинилхлоридных пенопластов). Асботкань и стеклоткань между собой и металлами	+	—	Перечень № 121- ДСП/194-25 п. 7.61	Приложение 1 справочное, п.227

По вопросам приобретения клея Целалит-4, ИДС-1, мастики ЛН и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов