



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЗК-11	Эпоксидная смола + касторовое масло + бутилметакрилат, отверждаемые гексаметилендиамином. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок + тальк. Отверждение при нагревании до температуры 80 — 140°С в течение 1 — 4 ч.	1,1	—	—	—	—	—



ЭЗК-12	Эпоксидная смола + стирол, отверждаемые гексаметилендиамином. Наполнитель — двуокись титана. Отверждение при комнатной температуре 24 часа или при нагревании до температуры 60 — 80°C в течение 8 — 10 ч.	1,5	—	—	—	—	850
--------	--	-----	---	---	---	---	-----

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭЗК-11, ЭЗК-12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: