



Полуэлемент измерительный сурьмяный с торцевой рабочей поверхностью. ПИт

Область применения:

Применяется в качестве измерительного электрода в рН-метрах различных типов.

Наименование показателей:

[Техническая консультация](#)

Тип	ПИт
Материал чувствительного полуэлемента	Сурьма
Электрическое сопротивление, Ом	0,5-1,0
Диапазон измерения, ед.рН	2-12
Диапазон рабочих температур, °С	10-60
Материал корпуса	Полиамид, Нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм	ø 12×110



Полуэлементы измерительные: ПИт и ПИБ

Характеристика контролируемой среды	Загрязненные среды, в том числе: фторсодержащие; способные к образованию кристаллов и пленок на соприкасающихся со средой поверхностях; содержащие осаждающиеся частицы; не содержащие катионов металлов более благородных, чем сурьма, а также винной и лимонной кислот, сильных окислителей и восстановителей.
-------------------------------------	---

Отличительные особенности:

Механическая очистка рабочей поверхности в составе первичного преобразователя рН-метра ПМП, механическая прочность.

Полуэлемент измерительный сурьмяный с боковой рабочей поверхностью. ПИБ

Область применения:

Применяется в качестве измерительного электрода в рН-метрах типа ПМП.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полуэлементы измерительные: ПИт и ПИБ

Наименование показателей:

Техническая консультация

Тип	ПИБ
Материал чувствительного полуэлемента	Сурьма
Электрическое сопротивление, Ом	0,5-1,0
Диапазон измерения, ед.рН	2-12
Диапазон рабочих температур, °С	10-60
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм	ø 12xL (L=600-2000)
Характеристика контролируемой среды	Загрязненные среды, в том числе: фторсодержащие; способные к образованию кристаллов и пленок на соприкасающихся со средой поверхностях; содержащие осаждающиеся частицы; не содержащие катионов металлов более благородных, чем сурьма, а также винной и лимонной кислот, сильных окислителей и восстановителей.

Отличительные особенности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полуэлементы измерительные: ПИт и ПИБ

Механическая очистка рабочей поверхности в составе первичного преобразователя рН-метра ПМП.

По вопросам приобретения **полуэлементов измерительных: ПИт и ПИБ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов